

# KAPPA

9681SEP160P63 CL67

EAN 4031582364675  
Bestelnummer 00838218



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ●
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ●

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Kappa
Type	Zwenkwiel met richtingsvastzetter
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/u	540 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	450 kg
Statisch Draagvermogen	900 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	85 °C
Totale hoogte	205 mm
Totale breedte	110 mm
Totaal gewicht	4,339 kg

## WIEL

Wielkern materiaal	Staalplaat, zwaar
	zacht
Materiaal loopvlak	Elastische band, zwart, ge vulkaniseerd
Lager	Precisie kogellagers
As	Vastgeschroefd met moer
Kleur Wiel	Jet black (vergelijkbaar RAL9005)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	160 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	67 Shore A

## VORK

Materiaal	Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Vork Vorm	Breed, versterkt
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans, versterkt of roestvrij
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	58 mm
Zwenk radius	140 mm
Uitzwenking	280 mm
	✓
Diameter koepel	111 mm

## BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	135 mm
Breedte plaat	110 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	75 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	80 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	75 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	105 mm
Diameter bevestigingsgat	11 mm

PRODUCTINFORMATIE

# KAPPA

9681SEP160P63 CL67

EAN 4031582364675  
Bestelnummer 00838218



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

# KAPPA

9681SEP160P63 CL67

EAN 4031582364675  
Bestelnummer 00838218



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

