

DURATECH SILENT

HUR125x36-Ø12 white

EAN 4031582400694



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ● ●
Атриція	● ● ● ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Duratech silent
Тип	Колесо
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	200 kg
Електропровідність	Ni
Нержавіюча сталь	Ni
Статичний Вантажопідйомність	400 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна вага	0,55 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Тампінг, гібридний матеріал
Матеріал протектору	Поліамід
Носіння	Роликовий підшипник
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	125 mm
Протектор	36 mm
Діаметр отвору Вісь	12 mm
Довжина хаба	44 mm
Твердість Протектор (D)	75 Прибережна D

DURATECH SILENT

HUR125x36-Ø12 white

EAN 4031582400694



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

