

ALPHA

3478UER125P62

EAN 4031582306880



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ○ ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Alpha
Tip	Fiksni Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	250 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	500 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Sveukupna visina	155 mm
Ukupna širina	85 mm
Ukupna težina	0.77 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	Čelični list, težak
oblik viljuska	siroko
Boja	plavo cinkovano

TOCAK

Tread hardness	mekan
Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Elastična guma, crna, vulkanizovana
Nošenje	kotrljajući lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Srebrna siva (RAL7001)
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	125 mm
Širina omotac	40 mm
Širina tela	40 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	63 Šora A

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	103 mm
Širina ploče	85 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	77 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	60 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	77 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Prečnik otvora ploče	9 mm

ALPHA

3478UER125P62

EAN 4031582306880

Broj porudžbine 00003300
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

