INFORMACIJE O PROIZVODU

# ALPHA

## 3478UER125P62

EAN 4031582306880



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

### PERFORMANSE

| | |
|---|---|
| Performanse kotrljanja | ●●●●○ |
| Buka u pokretu | ●●●●○ |
| Ishrana | ●●●○○ |
| otpornost na rdju | ●●●○○ |

### OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Alpha |
| Tip | Fiksni Tocak |
| Standard | EN12532 - transportna oprema |
| Nosivost na 4 km/h | 250 kg |
| Električni provod | no |
| nerdjajuci | no |
| Statički Nosivost | 500 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 80 °C |
| Sveukupna visina | 155 mm |
| Ukupna širina | 85 mm |
| Ukupna težina | 0.77 kg |

### KUCISTE

| | |
|---|---|
| Materijal kućišta | Čelični list, težak |
| oblik viljuska | siroko |
| Boja | plavo cinkovano |

### TOCAK

| | |
|---|---|
| Tread hardness | mekan |
| Materijal za telo | poliamid |
| materijal omotaca | Elastična guma, crna, vulkanizovana |
| Nošenje | kotrljajuci lezaj |
| osovina | Završena sa navrtkom |
| Boja Tocak | Srebrna siva (RAL7001) |
| stitnici omotaca | Bez stražara |
| Prečnik | 125 mm |
| Širina omotac | 40 mm |
| Širina tela | 40 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 63 Šora A |

### PRILAGOĐAVANJE

| | |
|---|---|
| Tip uklapanja | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče | 103 mm |
| Širina ploče | 85 mm |
| Dužina otvora ploče (Minimalno) | 77 mm |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 60 mm |
| Širina otvora ploče (Minimalno) | 77 mm |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 80 mm |
| Prečnik otvora ploče | 9 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ALPHA


3478UER125P62

EAN 4031582306880

Broj porudžbine 00003300

**Crteži proizvoda**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH