

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-120-S-NYN-CAL

EAN 4031582413274



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	○ ○ ○ ○ ○
Hałas ruchowy	○ ○ ○ ○ ○
Odejście	○ ○ ○ ○ ○
Odporność na korozję	○ ○ ○ ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Footmaster
Typ	Kółko obrotowe
Nośność przy 3 km/h	1000 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	1000 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	90 °C
Wysokość całkowita	120 mm
Szerokość całkowita	100 mm
Waga całkowita	1,8 kg

OBUDOWA

Kolor	Biały
Wysięg	52 mm
Promień działania koła	89 mm
Zasięg działania koła	178 mm
Średnica kopuły	100 mm

KOŁO

Łożysko	Łożysko walcowe, zwilżone
Kolor Koło	Czarny
Średnica	75 mm
Szerokość Bieżnia	30,5 mm
Szerokość korpusu	30,5 mm

MOCOWANIE

Średnica otworu Trzpień	16 mm
-------------------------	-------

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-120-S-NYN-CAL

EAN 4031582413274

Numer zamówienia 00062073
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

