

AGILA

2477UAP125P50

EAN 4031582302271  
Номер заказа 00030267



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ○ ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ● ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ○ ○ |

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Название продукта                     | Agila                                       |
| Тип корпуса                           | Поворотное Колесная опора с<br>Общий тормоз |
| Стандартный                           | EN12530 — ролики устройств                  |
| Грузоподъемность при 3 км/ч           | 100 kg                                      |
| Грузоподъемность статическая          | 200 kg                                      |
| Диапазон температур<br>(минимальный)  | -25 °C                                      |
| Диапазон температур<br>(максимальный) | 80 °C                                       |
| Общая высота                          | 160 mm                                      |
| Общая ширина                          | 60 mm                                       |
| Общий вес                             | 1,031 kg                                    |

КОЛЕСО

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Материал корпуса        | Полиамид                            |
| Материал протектора     | Полиуретан, Инжекционный            |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый<br>подшипник |
| Цвет Колесо             | Серебристо-серый (RAL7001)          |
| Защита от проводов      | С защитой резьбы                    |
| Диаметр                 | 125 mm                              |
| Ширина Протектор        | 32 mm                               |
| Ширина тела             | 32 mm                               |
| Твердость Протектор (A) | 92 Береговая A                      |
| Твердость Протектор (D) | 42 Береговая D                      |

КРОНШТЕЙН

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Материал              | Стальной лист, средний  |
| Форма Вилы            | Широкая                 |
| Поворотный узел       | Две гонки с мячом       |
| Цвет                  | Пассивированный голубым |
| Офсет (Смещение)      | 41 mm                   |
| Радиус поворота       | 131 mm                  |
| Поворотное соединение | 262 mm                  |
| Диаметр купола        | 60 mm                   |

ФИТИНГ

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Тип фитинга                                 | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины                              | 77 mm                  |
| Ширина пластины                             | 67 mm                  |
| Длина отверстия пластины<br>(минимальная)   | 46,5 mm                |
| Длина отверстия пластины<br>(максимальная)  | 51,5 mm                |
| Ширина отверстия пластины<br>(минимальная)  | 56 mm                  |
| Ширина отверстия пластины<br>(максимальная) | 61,5 mm                |
| Диаметр отверстия пластины                  | 8,5 mm                 |

# AGILA

2477UAP125P50

EAN 4031582302271  
Номер заказа 00030267



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

