

# MONO

5025PJI050L51-10 CHROME

EAN 4031582364590



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ○ ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Nombre del producto           | Mono                               |
| Tipo de carcasa               | Rueda giratoria con Freno de rueda |
| Estándar                      | EN12528 - Ruedas para muebles      |
| Capacidad de carga a 3 km/h   | 30 kg                              |
| Capacidad de carga estática   | 60 kg                              |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C                             |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C                              |
| Altura total                  | 72 mm                              |
| Peso total                    | 0,78 kg                            |

## ARO

|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Material del cuerpo                | Polipropileno                              |
| Material de la banda de rodadura   | Goma termoplástica                         |
| Cojinete                           | Cojinete liso con Separador tubo separador |
| Protectores de hilo                | Sin protector de roscas                    |
| Diámetro                           | 50 mm                                      |
| Ancho de Banda de rodadura         | 18 mm                                      |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 85 Shore A                                 |

## SOPORTE

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Material                 | Poliamida                |
| Forma de Horquilla Forma | Cerrado                  |
| Rodamiento giratorio     | Vástago giratorio Espiga |
| Desplazamiento           | 25 mm                    |
| Radio de giro            | 71,8 mm                  |
| Interferencia de giro    | 143,6 mm                 |

## AJUSTE

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Tipo de ajuste                 | Agujero ciego para conexión B10 |
| Diámetro del agujero del Perno | 10 mm                           |

# MONO

5025PJI050L51-10 CHROME

EAN 4031582364590



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

