

# SOCKET

Kunststoff Huelse R40-16/11

EAN 4031582090154



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## RACCORD

Type de raccord	Synthétique Douille, carré
Diamètre Œil	16 mm

## PERFORMANCE

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Prise de courant
Type	Accessoire
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	80 kg
Hauteur	36 mm
Poids global	0 kg

# SOCKET


Kunststoff Huelse R40-16/11

EAN 4031582090154

Numéro de commande 00009042  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bezeichnung	A	B	C
R40-16x16	16	20	36
R40-17x17	17	19	36
R40-18x18	18	20	36
R40-21x21	21	23,5	36
R40-22x22	22	24,5	36
R40-23x23	23	25,5	36
R40-26x26	26	30	36