INFORMACIJE O PROIZVODU

# LINEA

## 5925UAP075S70 10x15 RAL9002 TFR

EAN 4031582394528



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

### PERFORMANSE

| | |
|---|---|
| Performanse kotrljanja | ●●●○○ |
| Buka u pokretu | ●●●○○ |
| Ishrana | ●●●○○ |
| otpornost na rdju | ●●●●○ |

### OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Linea |
| Tip | Okreni Tocak sa kocnica tocka |
| Standard | EN12528 - tockovi za namestaj |
| Nosivost na 3 km/h | 80 kg |
| Električni provod | no |
| nerdjajuci | no |
| Statički Nosivost | 160 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -10 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 40 °C |
| Sveukupna visina | 82 mm |
| Ukupna širina | 54 mm |

### KUCISTE

| | |
|---|---|
| Materijal kućišta | poliamid |
| oblik viljuska | kuciste za dva Tocak |
| okretni lezaj | stablo , okretanje |
| Boja | Siva bela (RAL9002) |
| ofset | 23 mm |
| okretni radijus | 81 mm |
| Otpor okretanju | 162 mm |
| Prečnik kupole | 30 mm |
| Prečnik navoja | 10 mm |

### TOCAK

| | |
|---|---|
| Materijal za telo | poliamid |
| materijal omotaca | Poliuretan, liveno |
| Nošenje | precizini kuglicni lezaj |
| osovina | Zaobilaženje |
| stitnici omotaca | Sa threadguard |
| Prečnik | 75 mm |
| Širina omotac | 15 mm |

### PRILAGOĐAVANJE

| | |
|---|---|
| Tip uklapanja | narezan navojljisestougaoni vrat vrh |
| Prečnik stablo | 10 mm |
| Dužina stablo | 15 mm |

Deutscher dizajner Club

Interzum nagrada

IF nagrada za Dizajn

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# LINEA

## 5925UAP075S70 10x15 RAL9002 TFR

EAN 4031582394528

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

### Crteži proizvoda



Deutscher dizajner Club

Interzum nagrada

IF nagrada za Dizajn

© Copyright 2026 TENTE International GmbH