

AVIANA

5976PJE075P54 LIGHT STANDARD 7001

EAN 4031582370966

Broj porudžbine 00036982



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●●●

Ishrana ●●●○○

otpornost na rdju ●●●●●

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Aviana
Tip	Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	100 kg
Statički Nosivost	200 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	40 °C
Sveukupna visina	102 mm
Ukupna širina	69 mm
Ukupna težina	0,341 kg

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Termoplastična guma
Nošenje	konusi lezaj, nerdjajuci
Boja Tocak	Srebrna siva (RAL7001)
Prečnik	75 mm
Širina omotac	25 mm
Širina tela	25 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	87 Šora A

KUCISTE

Materijal	poliamid
oblik viljuska	kuciste za dva Tocak
okretni lezaj	Dve lopte
Boja	Srebrna siva (RAL7001)
ofset	28 mm
okretni radijus	68,5 mm
Otpor okretanju	137 mm
Prečnik kupole	54 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča sa elementima kočnice
Dužina ploče	70 mm
Širina ploče	55 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	51 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	41 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	51 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	57 mm
Prečnik otvora ploče	5,5 mm

Red Dot Dizajn
AwardNemačka
nagrada Dizajn

AVIANA





5976PJE075P54 LIGHT STANDARD 7001

EAN 4031582370966
Broj porudžbine 00036982



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI



Red Dot Dizajn
Award



Nemačka
nagrada Dizajn