ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

PURETECH

DIK 075x25-Ø6,1

EAN 4031582070149



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	●●●○○
Шум движения	●●●●○
Исчезновение	●●●○○
Устойчивость к коррозии	●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Puretech
Тип	Колесо
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	55 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	110 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	85 °C
Общий вес	0,22 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Листовая сталь
Материал протектора	Литая резина, без следов
Подшипник	Кронусный шарикоподшипник
Цвет Колесо	Пассивированный голубым
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	75 mm
Ширина Протектор	25 mm
Диаметр отверстия Ось	6 mm
Длина хаба	28 mm
Ширина тела	25 mm
Твердость Протектор (A)	80 Береговая A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

DIK 075x25-Ø6,1

EAN 4031582070149

Номер заказа 00004955

Чертежи изделия



© Copyright 2026 TENTE International GmbH