



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●●○

## 核心属性

产品名称	ICS
外壳类型	带全锁的旋转脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
静态载重	200 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
最高温度范围	40 ° C
总高	137 mm
总重量	0.463 kg

## 轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	精密滚珠轴承
侧盖	集成螺纹防护装置
直径	100 mm
胎面宽度	32 mm
胎面硬度 (A)	87 岸 A

## 支架

材料	聚酰胺
支架形状	修身
旋转轴承	阀杆旋转
偏移量	37 mm
转向干涉	240 mm
螺纹直径	0 mm

## 固定件

固定件类型	六角颈螺纹阀杆，上衣
阀杆直径	10 mm
阀杆长度	17 mm



iF 设计奖

技术图纸

