

# MAXTECH

UAC200X40-Ø12,5

EAN 4031582457667



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	폴리우레탄, 주입
베어링	정밀 볼 베어링, 스테인리스
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	200 mm
트레드 폭	40 mm
차축 홀 직경	12.5 mm
트레드의 경도(A)	92 Shore A
트레드의 경도(D)	40 Shore D

## 성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ● ○

## 핵심 속성

제품명	Maxtech
하우징 유형	휠
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	350 kg
스테인리스	✓
적재 용량 정적	700 kg
온도 범위(최소)	-40 °C
온도 범위(최대)	80 °C
전체 체중	0.83 kg

# MAXTECH

UAC200X40-Ø12,5

EAN 4031582457667



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 기술 도면

