

BASETECH

POO065x30-Ø12

EAN 4031582418965



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ●
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Basetech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Krāvesība pie 4 km/h	120 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā krāvesība	240 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	0,05 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto piano
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	65 mm
Protektora platums	30 mm
Ass atveres diametrs	12 mm
Rumbas garums	34,5 mm
Protektora cietība (D)	65 Krasts D

BASETECH

POO065x30-Ø12

EAN 4031582418965



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

