

AGILA

2470PJO150P50

EAN 4031582300857
Objednáací číslo 00029490

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ● ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila
Typ krytu	Otočné Kolečko
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Statický Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	185 mm
Celková šířka	60 mm
Celková hmotnost	0,804 kg

KOLO

Materiál těla	Polyprpylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Ložisko
Barva Kolo	Stříbrně šedá (RAL7001)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	150 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Šířka těla	32 mm
Tvrdost Běhoun (A)	87 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva	Pasivováno modrou
Offset	45 mm
Radius otočení	120 mm
Otočné rušení	240 mm
Průměr otočné kamery	60 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	77 mm
Šířka desky	67 mm
Délka otvoru dlahy (minimální)	46,5 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	51,5 mm
Šířka otvoru dlahy (minimální)	56 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	61,5 mm
Průměr otvoru dlahy	8,5 mm

AGILA

2470PJO150P50

EAN 4031582300857
Objednáací číslo 00029490



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

