


NOVATECH

ETP082X90-Ø20 HL90

EAN 4031582452983



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

RODA

Material corporal	Acero, hierro
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Fos
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	82 mm
Banda de rodadura ample	90 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	20 mm
Longitud del cub	90 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A
Tipus de portador	6204

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Novatech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 3 km/h	750 kg
Tracidad de carga estàtica	1500 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Pes total	1,158 kg

NOVATECH

ETP082X90-Ø20 HL90

EAN 4031582452983



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

