

SOCKET

R40-18x18 / 11

EAN 4031582090178



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Aljzat
Ház típusa	Tartozék
Teherbírás 3 km/h-nál	40 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	80 kg
Összsúly	0,01 kg

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Szintetikus foglalat, négyzetes
Csavar átmérője	18 mm

SOCKET


R40-18x18 / 11

EAN 4031582090178

Rendelési szám 00009044
Termékrajzok



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bezeichnung	A	B	C
R40-16x16	16	20	36
R40-17x17	17	19	36
R40-18x18	18	20	36
R40-21x21	21	23,5	36
R40-22x22	22	24,5	36
R40-23x23	23	25,5	36
R40-26x26	26	30	36