

## LEVINA

5371XSP100P50

EAN 4031582359367



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullja veikspēja   | ● ● ● ● ○ |
| Kustības trokšnis  | ● ● ● ● ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Levina                                           |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu |
| Standarta                            | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi                 |
| Kravnesība pie 3 km/h                | 100 kg                                           |
| Elektrovadītspējīga                  | Jā                                               |
| Nerūsējošais                         | Nē                                               |
| Statiskā kravnesība                  | 200 kg                                           |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -10 °C                                           |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 40 °C                                            |
| Kopējais augstums                    | 137 mm                                           |

## KRONŠTEINIS

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Mājokļa materiāls   | Poliamīds            |
| Dakšas forma        | Plāns                |
| Grozāmais gultnis   | Divu bumbu sacīkstes |
| Ofsets              | 36 mm                |
| Pagrieziena rādiuss | 98 mm                |
| Grozāms savienojums | 196 mm               |

## RITENIS

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Poliamīds, elektrovadītspējīgs       |
| Protektora materiāls   | Poliuretāns, injicēts, elektrovadošs |
| Gūtnis                 | Cuscinetti a sfera di precisione     |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu                    |
| Diametrs               | 100 mm                               |
| Protektora platums     | 32 mm                                |
| Protektora cietība (D) | 40 Krasts D                          |

## UZSTĀDĪŠANA

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Uzstādīšanas veids                     | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums                        | 77 mm              |
| Plāksnes platums                       | 67 mm              |
| Plāksnes atveres garums (minimālais)   | 56 mm              |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 61,5 mm            |
| Plāksnes atveres platums (minimālais)  | 46,5 mm            |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 51,5 mm            |
| Plāksnes atveres diametrs              | 8,5 mm             |

«Universal  
Design»  
balvaVācijas  
dizaineru  
klubs

Product Drawings

