

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 60-S-NYN

EAN 4031582413304



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	○ ○ ○ ○ ○
Kustības trokšnis	○ ○ ○ ○ ○
Nodilums	○ ○ ○ ○ ○
Korozijas izturīgs	○ ○ ○ ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Footmaster
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnesība pie 3 km/h	250 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	250 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	90 °C
Kopējais augstums	82,5 mm
Kopējais platums	70 mm
Kopējais svars	0,7 kg

KRONŠTEINIS

Krāsa	Balta
Ofsets	38 mm
Pagriezienu rādiuss	63 mm
Grozāms savienojums	126 mm
Kupola diametrs	70 mm

RITENIS

Gūtnis	Cuscinetto a rulli, smorzante
Ritenis krāsa	Melns
Diametrs	50 mm
Protektora platums	25 mm
Korpusa platums	25 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 60-S-NYN

EAN 4031582413304

Pasūtījuma numurs 00062081
Produkta rasējumi



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

