PRODUKTINFORMATION

ALPHA STAINLESS

8478UOD160P63

EAN 4031582333084



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●●●

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Alpha stainless
Type	Fast Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	400 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Ja
Belastning Statisk	800 kg
Temperaturområde (minimum)	-25 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Byggehøjde	200 mm
Samlet bredde	115 mm
Samlet vægt	1,56 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Rustfri stål, tungt
Gaffel Form	Bred
Farve	Rustfri stål

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Rulleleje , Rustfri
Aksel	Skruet med møtrik
Hjul farve	Naturlig hvid
Diameter	160 mm
Hjulbane bredde	40 mm
Fælgbredde	40 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	75 Shore D

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	137 mm
Pladebredde	115 mm
Længde på pladehul (minimum)	75 mm
Længde på pladehul (maksimum)	80 mm
Pladehulbredde (minimum)	75 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	105 mm
Pladehullets diameter	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA STAINLESS


8478UOD160P63


EAN 4031582333084

Bestillingsnummer 00038020

Produkttegninger







© Copyright 2026 TENTE International GmbH