

KAPPA LOAD

9652TOO250P63 CL67

EAN 4031582314915

Rendelési szám 00830408



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●●●

Mozgás zajkibocsátása ●●○○○

Kopás ●●●●●

Korrozióálló képesség ●●●●○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Kappa load
Ház típusa	Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál
Standard	EN12533 - Nehézipari görgők
Teherbírás 4 km/h-nál	1320 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	1100 kg
Statikus teherbírás	2200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-40 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	305 mm
Teljes szélesség	116 mm
Összsúly	5,289 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid, nehéz
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágó	Siklócsapágó
Tengely	Csavar anyával
Kerék színe	Természetes fehér
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	250 mm
Futófelület szélessége	50 mm
Test szélessége	50 mm
A futófelület keménysége (D)	75 Shore D

VÁZ

Anyag	Ötött-vagy kovácsoltvas, nehéz
Villa alakja	Széles, Megerősített
Forgócsapágó	Axiális, barázdált tűgörgős csapágó
Szín	Kék passzívált
Ellensúlyoz	61 mm
Körbeforgás	187,5 mm
Körbeforgás	375 mm
	✓
Kupola átmérője	111 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	135 mm
Talplemez szélessége	110 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	75 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	105 mm
Tengely furat átmérője	11 mm

KAPPA LOAD

9652TOO250P63 CL67

EAN 4031582314915

Rendelési szám 00830408



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

