

OMIKRON

9250STP300P66

EAN 4031582314052
 订单号 00830229



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Omikron
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12533 - 重载脚轮
4 公里/小时的载重	3120 kg
6 公里/小时的载重	2600 kg
静态载重	6240 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
温度范围 (最大)	60 ° C
总高	370 mm
总重量	42.031 kg

轮子

轮体材料	钢板, 重型
胎面材料	聚氨酯, 铸造的
轴承	精密滚珠轴承
侧盖	带螺纹防护装置
直径	300 mm
胎面宽度	100 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A

支架

材料	铸铁或锻铁, 重
支架形状	直型
旋转轴承	深槽滚珠推力滚柱轴承
偏移量	90 mm
旋转半径	240 mm
转向干涉	480 mm

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	250 mm
上板宽	200 mm
上板孔长度 (最大)	210 mm
上板孔宽度 (最大)	160 mm
上板孔直径	17 mm

