

NOVATECH

ETP 082X28-Ø12 HL26

EAN 4031582318654

Número de comanda 00830658



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Novatech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	350 kg
Tracidad de carga estàtica	700 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Pes total	0,477 kg

RODA

Material corporal	Acero, hierro
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Fos
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Roda de color	Amarillo de mel (RAL1005)
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	82 mm
Banda de rodadura ample	28 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	12 mm
Longitud del cub	26 mm
Corporació ample	28 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)	42 Shore D
Tipus de portador	6201

NOVATECH

ETP 082X28-Ø12 HL26

EAN 4031582318654
Número de comanda 00830658



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

