

## LINEA LIGHT

5925UAI065L51-10

EAN 4031582403886



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ○ ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ○ ○ |
| Odejście             | ● ● ● ○ ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ● ○ |

## PODSTAWOWE ATYTY

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Linea light                   |
| Typ obudowy                    | Kółko obrotowe z Hamulec koła |
| Standardowy                    | EN12528 – Kółka meblowe       |
| Nośność przy 3 km/h            | 60 kg                         |
| Nośność statyczne              | 120 kg                        |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -10 °C                        |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 40 °C                         |
| Wysokość całkowita             | 68 mm                         |
| Szerokość całkowita            | 46 mm                         |
| Waga całkowita                 | 0,113 kg                      |

## KOŁO

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Materiał ciała       | Poliamid                                   |
| Materiał bieżni      | Poliuretan, Wtrysk                         |
| Łożysko              | Łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa |
| Ośłony gwintu        | Bez osłony gwintu                          |
| Średnica             | 65 mm                                      |
| Szerokość Bieżnia    | 13,9 mm                                    |
| Twardość Bieżnia (A) | 87 Shore A                                 |

## OBUDOWA

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Materiał               | Poliamid            |
| Kształt Widelec        | Obudowa na dwa Koło |
| Łożysko obrotowe       | Trzpień , obrotowy  |
| Promień działania koła | 67 mm               |
| Zasięg działania koła  | 134 mm              |
| Średnica kopuły        | 23 mm               |

## MOCOWANIE

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Typ mocowania           | Otwór nieprzelotowy do mocowania B10 |
| Średnica otworu Trzpień | 10 mm                                |

Klub Projektant  
DeutscherNagroda  
InterzumIF nagroda za  
projekt

# LINEA LIGHT

5925UAI065L51-10

EAN 4031582403886



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

