

AGILA STAINLESS

7470XSC100P30-11

EAN 4031582350067

Pasūtījuma numurs 00037658



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ●

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Agila stainless
KorpUSA tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteni
Krāvnēsība pie 3 km/h	100 kg
Elektrovadīspējīga	✓
Nerūsējošais	✓
Statiskā krāvnēsība	200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-25 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais augstums	135 mm
Kopējais platums	60 mm
Kopējais svārs	0,6 kg

RITENIS

KorpUSA materiāls	Poliāmīds, elektrovadīspējīgs
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts, elektrovadošs
Gūltnis	Cuscinetto a sfera di precisione, Inossidabile
Ritenis krāsa	Sudraba pelēka (RAL7001)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	100 mm
Protektora platums	32 mm
KorpUSA platums	32 mm
Protektora cietība (A)	91 Krasts A
Protektora cietība (D)	40 Krasts D

KRONŠTEINIS

Materiāls	Nerūsējošais tērauds, vidējs
Dakšas forma	Plašs
Grozāmais gūltnis	Divu bumbu sacīkstes
Krāsa	Nerūsējošais tērauds
Ofsets	38 mm
Pagrieziena rādiuss	88 mm
Grozāms savienojums	176 mm
Kupola diametrs	60 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Avēre zem skrūves
Skrūves atveres diametrs	11 mm
Ieteikums	Riteniņus var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm.

AGILA STAINLESS

7470XSC100P30-11

EAN 4031582350067

Pasūtījuma numurs 00037658



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

