

ELASTECH

IEP 100X40 HL49 ASM.

EAN 4031582319675

Номер на поръчката 00043125



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●●○

Шум от движение ●●●●●

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Elastech
Тип	Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	200 kg
Статичен Товароносимост	400 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	85 °C
Общо тегло	0,515 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Алуминий
	мек
Материал на резбата	Еластична гума, черна, вулканизирана
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело	Метален
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	100 mm
Ширина на Резба	40 mm
Диаметър на отворите Ос	8 mm
Дължина на центъра	49 mm
Ширина на тялото	40 mm
Твърдост на Резба (A)	68 Бръснач A

ELASTECH

IEP 100X40 HL49 ASM.

EAN 4031582319675

Номер на поръчката 00043125



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

