

AGILA

2478PIO100P50

EAN 4031582362190



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila
Type	Bokwiel
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	60 kg
Statisch Draagvermogen	120 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	135 mm
Totaal gewicht	0,479 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Massief rubber, niet-markerend
Lager	Glijlager
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	80 Shore A

VORK

Materiaal	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Breed

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	77 mm
Breedte plaat	67 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	56 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	61,5 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	46,5 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	51,5 mm
Diameter bevestigingsgat	8,5 mm

AGILA

2478PIO100P50

EAN 4031582362190



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

