



A kép eltérhet az eredeti terméktől

#### KERÉK

Felépítmény anyaga	Acél, vas
Futófelület anyaga	Öntött poliuretán
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy, Tömített
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	82 mm
Futófelület szélessége	70 mm
Tengely furat átmérője	17 mm
Kerékagy hossza	75 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A
Csapágy típusa	6303
Tömítés típusa	B
Alkalmas	jungheinrich_mic

#### TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

#### ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Novatech
Ház típusa	Kerék
Teherbírás 3 km/h-nál	700 kg
Statikus teherbírás	1400 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	1,004 kg

## MŰSZAKI RAJZOK

