

# AGILA TWIN

2970PJO075P30-10,3 offset-31,4 axle-M6

EAN 4031582302707



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullļa veiktspēja  | ● ● ● ● ○ |
| Kustības troksnis  | ● ● ● ● ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Agila twin                       |
| Korpasa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis       |
| Standarta                            | EN12530 - Ierīču atbalsta riteni |
| Krāvnese pie 3 km/h                  | 100 kg                           |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                               |
| Nerūsējošais                         | Nē                               |
| Statiskā krāvnese                    | 200 kg                           |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                           |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C                            |
| Kopējais augstums                    | 99 mm                            |
| Kopējais platums                     | 71 mm                            |
| Kopējais svars                       | 0,46 kg                          |

## KRONŠTEINIS

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Mājoķļa materiāls   | Tērauda loksne, vidēja     |
| Dakšas forma        | Dubultā riteņa kronšteinis |
| Grozāmais gultnis   | Divu bumbu sacīkstes       |
| Krāsa               | Pasivēts ar zilu           |
| Ofsets              | 31,4 mm                    |
| Pagrieziena rādiuss | 72,5 mm                    |
| Grozāms savienojums | 145 mm                     |
| Kupola diametrs     | 65 mm                      |

## RITENIS

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Korpasa materiāls      | Polipropilēns            |
| Protektora materiāls   | Termoplastiskas gumija   |
| Gūtnis                 | Cuscinetto piano         |
| Ritenis krāsa          | Sudraba pelēka (RAL7001) |
| Izplešanās armatūra    | Bez vītņu aizsarga       |
| Diametrs               | 75 mm                    |
| Protektora platums     | 25 mm                    |
| Korpasa platums        | 25 mm                    |
| Protektora cietība (A) | 87 Krasts A              |

## UZSTĀDĪŠANA

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Uzstādīšanas veids       | Avere zem skrūves |
| Skrūves atveres diametrs | 10,3 mm           |

# AGILA TWIN

2970PJO075P30-10,3 offset-31,4 axle-M6

EAN 4031582302707

Pasūtījuma numurs 00032147  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

