

# AGILA

2470PNP150P30

EAN 4031582421934



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●○○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Název produktu              | Agila                      |
| Typ                         | Otočné Kolečko             |
| Norma                       | EN12530 – Kolečka zařízení |
| Nosnost 3 km/h              | 75 kg                      |
| Statická Nosnost            | 150 kg                     |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                     |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C                      |
| Celková výška               | 185 mm                     |
| Celková hmotnost            | 0,833 kg                   |

## KOLO

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Materiál středu    | Polyprpylen              |
|                    | měkký                    |
| Materiál běhounu   | Polyuretan, Napěněný     |
| Ložisko            | Přesné kuličkové ložisko |
| Ochranná krytka    | S ložiskovým pouzdem     |
| Průměr             | 150 mm                   |
| Šířka Běhoun       | 32 mm                    |
| Tvrdost Běhoun (A) | 70 Shore A               |

## UCHYCENÍ

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Materiál        | Ocelový plech, střední |
| Tvar Vidlice    | Široký                 |
| Otočné ložisko  | Dva míčové závody      |
| Vyosení         | 45 mm                  |
| Poloměr otáčení | 120 mm                 |
| Průměr otáčení  | 240 mm                 |

## MONTÁŽ

|                        |  |
|------------------------|--|
| Typ uchycení           | Díra na šroub  |
| Průměr otvoru uchycení | 11 mm  |
| Informace              | Kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky. |

# AGILA

2470PNP150P30

EAN 4031582421934



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

