

NOVATECH

FTF230X82-Ø45-5XØ14

EAN 4031582331974



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

| | |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste | ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUTOS PRINCIPALES

| | |
|-------------------------------|----------|
| Nombre del producto | Novatech |
| Tipo | Aro |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
| Peso total | 5,846 kg |

ARO

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Material del cuerpo | Hierro fundido |
| Material de la banda de rodadura | Poliuretano, Fundido |
| Cojinete | Rueda con pestaña |
| Diámetro | 230 mm |
| Ancho de Banda de rodadura | 82 mm |
| Diámetro del agujero del Eje | 45 mm |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 92 Shore A |
| Diámetro del Círculo de agujeros | 70 mm |
| Ajuste Diámetro del agujero | 14 mm |
| Adecuado para | jungheinrich_mic |

AJUSTE

| | |
|--|---|
| Cantidad de orificios de montaje del Perno | 5 |
|--|---|

NOVATECH

FTF230X82-Ø45-5XØ14

EAN 4031582331974



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

