**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА**

# ZETA

## 4688ITP160P63 soft cv

EAN 4031582337556



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

### ИЗПЪЛНЕНИЕ

| | |
|---|---|
| Производителност на ролката | ●●●○○ |
| Шум от движение | ●●●●○ |
| Привличане | ●●●●○ |
| Устойчив на корозия | ●●●○○ |

### ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|---|---|
| Име на продукта | Zeta |
| Тип | Фиксиран Колело |
| Стандартен | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч | 550 kg |
| Товароносимост при 6 км/ч | 440 kg |
| Електропроводим | Не |
| Неръждаемост | Не |
| Статичен Товароносимост | 1100 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -10 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
| Обща височина | 200 mm |
| Обща ширина | 117 mm |
| Общо тегло | 2.45 kg |

### ВИЛКА

| | |
|---|---|
| Материал на корпуса | Стоманен лист, много тежък |
| Форма Вилица | Обхват Закалено |
| Цвят | Синьо покритие |

### КОЛЕЛО

| | |
|---|---|
| Tread profile | изпъкнал |
| Tread hardness | мек |
| Материал на тялото | Алуминий |
| Материал на реазбата | Полиуретан, Пресовано |
| Лагер | Прецизен сачмен лагер |
| Ос | Завинтен с гайка |
| Цвят на Колело | Пътно сиво A (RAL7042) |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 160 mm |
| Ширина на Резба | 50 mm |
| Ширина на тялото | 50 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 80 бряг A |

### ПРИЛЯГАНЕ

| | |
|---|---|
| Тип на фитинга | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката | 137 mm |
| Ширина на плаката | 117 mm |
| Дължина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm |
| Ширина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
| Ширина на отвора на плаката (максимална) | 105 mm |
| Диаметър на отвора на плаката | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ZETA

## 4688ITP160P63 soft cv

EAN 4031582337556

Номер на поръчката 00838075

**Чертежи на продукта**







