

ZETA

4687ITP125P63

EAN 4031582050561

Pasūtījuma numurs 00804221



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veikspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●●○

Nodilums ●●●●○

Korozijas izturīgs ●●●○○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums Zeta

Korpusa tips Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu

Standarta EN12532 - Transporta aprīkojums

Kravnesība pie 4 km/h 500 kg

Kravnesība pie 6 km/h 400 kg

Statiskā kravnesība 1000 kg

Temperatūras diapazons (minimālais) -10 °C

Temperatūras diapazons (maksimālais) 60 °C

Kopējais augstums 164 mm

Kopējais platums 96 mm

Kopējais svars 3,03 kg

RITENIS

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls | Alumīnijs |
| Protectora materiāls | Poliuretāns, liets |
| Gūltnis | Cuscinetti a sfera di precisione |
| Ass | Pieskrūvēts ar uzgriezni |
| Ritenis krāsa | Medus dzeltens (RAL1005) |
| Izplešanās armatūra | Bez vītņu aizsarga |
| Diametrs | 125 mm |
| Protectora platums | 50 mm |
| Korpusa platums | 50 mm |
| Protectora cietība (A) | 92 Krasts A |
| Protectora cietība (D) | 42 Krasts D |

KRONŠTEINIS

| | |
|---------------------|--|
| Materiāls | Tērauda loksne, ļoti smaga |
| Dakšas forma | Plaša, pastiprināta |
| Grozāmais gūltnis | Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša |
| Krāsa | Pasivēts ar zilu |
| Ofsets | 60 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 161 mm |
| Grozāms savienojums | 322 mm |
| Kupola diametrs | 96 mm |

UZSTĀDĪŠANA

| | |
|--|--------------------|
| Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums | 137 mm |
| Plāksnes platums | 105 mm |
| Plāksnes atveres garums (minimālais) | 75 mm |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 80 mm |
| Plāksnes atveres platums (minimālais) | 75 mm |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 105 mm |
| Plāksnes atveres diametrs | 11 mm |

ZETA

4687ITP125P63

EAN 4031582050561

Pasūtījuma numurs 00804221



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

