INFORMACIÓ DE PRODUCTE

DURATECH

UOR 125x40-Ø12 HL48,4

EAN 4031582323559



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	●●●○○
El soroll del moviment	●●●○○
Atràcia	●●●●○
Resistència a a la corrosió	●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Duratech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	300 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	600 kg
Temperatura (mínim)	-25 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Pes total	0,27 kg

RODA

Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Roamiento de rodillos
Roda de color	Blanc natural
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	40 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	12 mm
Longitud del cub	48,4 mm
Corporació ample	40 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	75 Shore D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

UOR 125x40-Ø12 HL48,4

EAN 4031582323559

Número de comanda 00030967

Plànols del producte



© Copyright 2026 TENTE International GmbH