

## NOVATECH

FTP 140x60-Ø20 HL68 cv R190

EAN 4031582329421



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ


|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ○ ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ○ ○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Novatech                           |
| Typ                            | Koło                               |
| Standardowy                    | EN12533 — Kółka do dużych obciążeń |
| Nośność przy 4 km/h            | 840 kg                             |
| Nośność przy 6 km/h            | 700 kg                             |
| Przewodzące prąd elektryczny   | Nie                                |
| Nierdzewne                     | Nie                                |
| Nośność statyczne              | 1400 kg                            |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -10 °C                             |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C                              |
| Waga całkowita                 | 2,76 kg                            |

## KOŁO

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Tread profile        | wypukły                    |
| Materiał ciała       | Żeliwo                     |
| Materiał bieżni      | Poliuretan, Odlewane       |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Kolor Koło           | Żółty miód (RAL1005)       |
| Ostony gwintu        | Z ostoną gwintu            |
| Średnica             | 140 mm                     |
| Szerokość Bieżnia    | 60 mm                      |
| Średnica otworu Oś   | 20 mm                      |
| Długość piasty       | 68 mm                      |
| Szerokość korpusu    | 60 mm                      |
| Twardość Bieżnia (A) | 92 Shore A                 |
| Twardość Bieżnia (D) | 42 Shore D                 |
| Typ łożyska          | 6304                       |
| Odpowiedni do        | bt                         |




# NOVATECH

FTP 140x60-020 H168 cv R190

EAN 4031582329421

Numer zamówienia 00832769



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.