

# INTEGRAL

2044XSX125R36-32S30 D 9002 W

EAN 4031582340808

Номер замовлення 00030882



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●●○

Стойкість до корозії ●●●○○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Назва продукту                     | Integral  |
| Тип корпусу                        | Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напрямку |
| Стандартний                        | EN12531 - Ліжка-ліжка   |
| Обвантажопідйомність 3 км/год      | 150 kg  |
| Обвантажопідйомність 4 км/год      | 150 kg  |
| Електропровідність                 | ✓   |
| Статичний Вантажопідйомність       | 450 kg  |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -25 °C  |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C   |
| Загальна висота                    | 158 mm  |
| Загальна ширина                    | 62 mm   |
| Загальна вага                      | 0,904 kg  |
| Сертифікація                       | Протестовано та відстежується TÜV Süd                                   |

## КОЛЕСО

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Матеріал тіла           | Поліамід , електричний струмопровід         |
| Матеріал протектору     | Поліуретан, Інжекційний електричний         |
| Носіння                 | Прецизійний кульковий підшипник Герметичний |
| Колір Протектор         | Сіроватий ланцет (подібний RAL7015)         |
| Колір Колесо            | Срібно-сірий (RAL7015)                      |
| Захист різьби           | Вбудований різьбовий поручитель             |
| Діаметр                 | 125 mm                                      |
| Протектор               | 32 mm                                       |
| Ширина тіла             | 32 mm                                       |
| Твердість Протектор (A) | 91 Прибережний A                            |
| Твердість Протектор (D) | 40 Прибережна D                             |

IF Дизайн  
AwardНагорода Red  
Dot Дизайн  
Award

# INTEGRAL

2044XSX125R36-32S30 D 9002 W

EAN 4031582340808

Номер замовлення 00030882



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## КРОНШТЕЙН

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Матеріал            | Сталевий лист, середній         |
| Виля Форма          | Закрито                         |
| Поворотний вузол    | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір               | Сіро-білий (RAL9002)            |
| Офсет (Зсув)        | 35 mm                           |
| Радіус повороту     | 97,5 mm                         |
| Поворотне з'єднання | 195 mm                          |
| Діаметр ковпачка    | 62 mm                           |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Тип налаштування                 | Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю, коротка Версія                                      |
| Діаметр Болт                     | 32 mm   |
| Довжина Болт                     | 51 mm   |
| Положення різьби Болт            | 7 mm  |
| Кількість монтажних отворів Болт | 2   |
| Підказка                         | Ліжки, які можна мити, повинні бути Герметичний виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування. |

## ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Миється відповідно до АК-BWA



IF Дизайн  
Award



Нагорода Red  
Dot Дизайн  
Award

# INTEGRAL

2044XSX125R36-32S30 D 9002 W



EAN 4031582340808

Номер замовлення 00030882



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ



IF Дизайн  
Award



Нагорода Red  
Dot Дизайн  
Award