

BASETECH

POO080X34-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320732  
Номер заказа 00002759



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ○ ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ● ● |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ○ ○ |

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Название продукта                  | Basetech                                  |
| Тип корпуса                        | Колесо                                    |
| Стандартный                        | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч        | 125 kg                                    |
| Грузоподъемность статическая       | 250 kg                                    |
| Диапазон температур (минимальный)  | -20 °C                                    |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C                                     |
| Общий вес                          | 0,064 kg                                  |

КОЛЕСО

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Материал корпуса        | Полипропилен             |
| Материал протектора     | Идентично корпусу Колесо |
| Подшипник               | Подшипник скольжения     |
| Защита от проводов      | Без защиты резьбы        |
| Диаметр                 | 80 mm                    |
| Ширина Протектор        | 34 mm                    |
| Диаметр отверстия Ось   | 12,1 mm                  |
| Длина хаба              | 44,4 mm                  |
| Твердость Протектор (D) | 65 Береговая дорога D    |

# BASETECH

POO080X34-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320732

Номер заказа 00002759



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

---

