

# DESIGN KRYTU

2076PIP125R36-32S30

EAN 4031582360936



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●○○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Název produktu              | Design krytu                                   |
| Typ                         | Otočné Kolečko s centrálním ,<br>Totální brzda |
| Norma                       | EN12530 – Kolečka zařízení                     |
| Nosnost 3 km/h              | 80 kg  |
| Statická Nosnost            | 160 kg   |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C   |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C  |
| Celková výška               | 163 mm   |

## KOLO

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Materiál středu    | Polypropylen<br>měkký    |
| Materiál běhounu   | Tvrdá guma, neoznačující |
| Ložisko            | Přesné kuličkové ložisko |
| Ochranná krytka    | S ložiskovým pouzdrem    |
| Průměr             | 125 mm                   |
| Šířka Běhoun       | 32 mm                    |
| Tvrdość Běhoun (A) | 75 Obuv A                |

## UCHYCENÍ

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Materiál        | Ocelový plech, střední |
| Tvar Vidlice    | Uzavřeno               |
| Otočné ložisko  | Dva míčové závody      |
| Vyosení         | 41 mm                  |
| Poloměr otáčení | 103,5 mm               |
| Průměr otáčení  | 207 mm                 |

## MONTÁŽ

|              |   |
|--------------|---|
| Typ uchycení | Přírubový čep s spínací vačka pro<br>profilové tyče, krátká Verze |
| Průměr čepu  | 32 mm   |
| Délka čepu   | 50 mm   |

Ocenění Red  
Dot  
Design  
Award

# DESIGN KRYTU

2076PIP125R36-32S30

EAN 4031582360936



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---



Ocenění Red  
Dot  
Design  
Award