

LUMINA

A523Y0I050B10-11X20 DOM45

EAN 4031582341423



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistência à corrosão	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Lumina
Tipo de alojamento	Rodízio giratório com travão intermitente
Padrão	EN12528 - Rodas de mobiliário
Elétrico condutivo	✓
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	40 °C
Altura total	61 mm
Largura geral	55 mm
Peso geral	0,093 kg

RODA

Material do centro da roda	Polipropileno, eletro-condutivo
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento liso com espaçador
Eixo	Rivetado
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	50 mm
Largura do Piso	8 mm
Dureza do Piso (D)	65 Shore D

SUPORTE

Material	Polipropileno
Em Forma de Garfo	Roda dupla com suporte, fechada, com dome
Rolamento giratório	Com espiga, giratória
Raio giratório	51 mm
Interferência giratória	102 mm
Diâmetro do dome	45 mm

ENCAIXE

Tipo de fixação	Anel de Espiga, com colar
Diâmetro da Espiga	11 mm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

LUMINA

A523YOI050B10-11X20 DOM45

EAN 4031582341423



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

