

# ALPHA

3477DIJ125P62

EAN 4031582305043

Номер замовлення 00001499



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●○○

Стійкість до корозії ●●●○○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Назва продукту                     | Alpha                                       |
| Тип корпусу                        | Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо |
| Стандартний                        | EN12532 - Транспортувальне обладнання       |
| Обвантажопідйомність 4 км/год      | 100 kg                                      |
| Статичний Вантажопідйомність       | 200 kg                                      |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -20 °C                                      |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C                                       |
| Загальна висота                    | 155 mm                                      |
| Загальна вага                      | 1,41 kg                                     |

## КОЛЕСО

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Матеріал тіла           | Сталь аркуша              |
| Матеріал протектору     | Лита гума, без маркування |
| Носіння                 | Роликовий підшипник       |
| Вісь                    | Пригвинчено гайкою        |
| Захист різьби           | З різьбовим поручителем   |
| Діаметр                 | 125 mm                    |
| Протектор               | 37 mm                     |
| Твердість Протектор (A) | 80 Прибережна A           |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Матеріал            | Сталевий лист, важкий |
| Вила Форма          | Широка                |
| Поворотний вузол    | Дві м'ячі перегони    |
| Офсет (Зсув)        | 40 mm                 |
| Радіус повороту     | 123 mm                |
| Поворотне з'єднання | 246 mm                |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|   |                     |
|---|---------------------|
| Тип налаштування                          | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини                          | 105 mm              |
| Ширина тарілки                            | 80 mm               |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна)  | 77 mm               |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 80 mm               |
| Ширина отвору для планшета (максимальна)  | 60 mm               |
| Діаметр отвору планшета                   | 9 mm                |

# ALPHA

3477DIJ125P62

EAN 4031582305043



Номер замовлення 00001499



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

3477U00125P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

