

## ZETA STAINLESS

8671UAD200P63

EAN 4031582313611  
Broj porudžbine 00830139

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ●
Buka u pokretu	● ● ○ ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ●
otpornost na rdju	● ● ● ● ●

## OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Zeta stainless
Tip	Okreni Tocak sa usmerena kocnica
Standard	EN12533 - Tockoviza teske terete
Nosivost na 4 km/h	500 kg
Nosivost na 6 km/h	400 kg
nerdjajuci	✓
Statički Nosivost	1000 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-30 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Sveukupna visina	240 mm
Ukupna širina	96 mm
Ukupna težina	3,294 kg

## TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Poliuretan, liveno
Nošenje	kotrljajuci lezaj, nerdjajuci
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Prirodno belo
Prečnik	200 mm
Širina omotac	50 mm
Širina tela	50 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)	42 Šor D

## KUCISTE

Materijal	nerdjajuci čelik, težak
oblik viljuska	siroko, Ojacano
okretni lezaj	Dve lopte
Boja	nerdjajuci čelik
ofset	55 mm
okretni radijus	155 mm
Otpor okretanju	310 mm
Prečnik kupole	96 mm

## PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	137 mm
Širina ploče	105 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	74 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	74 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	105 mm
Prečnik otvora ploče	11 mm

## TEHNIČKI CRTEŽI

