

ALPHA

3477UOO080P30-13

EAN 4031582306125

Numărul de comandă 00007217



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●●○

Rezistență la coroziune ●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Alpha
Tip	Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	150 kg
Capacitate de încărcare statică	300 kg
Interval de temperatură (minim)	-25 °C
Interval de temperatură (maxim)	80 °C
Înălțime totală	108 mm
Lățime totală	75 mm
Greutate totală	0,772 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Identic cu corp Roată
Lagăr	Rulment simplu
Axă	Înșurubat cu piuliță
Roată	Alb natural
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	80 mm
Benză de rulare	34 mm
Lățimea corpului	34 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	75 malul D

FURCA

Material	Tablă de oțel, grea
Formă Furcă	Larg
Rulment pivotant	Două curse de mingi
Culoare	Pasivat în albastru
Offset	44,5 mm
Raza de pivotare	121 mm
Interferență pivotantă	242 mm
Diametru cupolă	75 mm

RACORD

Tip ajustare	Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub	13 mm

ALPHA

3477UOO080P30-13

EAN 4031582306125

Numărul de comandă 00007217



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

