

# ALPHA

3478UVH080P62

EAN 4031582307122  
Broj porudžbine 00001273

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●○○

Ishrana ●●●●○

otpornost na rdju ●●●○○

## OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Alpha
Tip	Fiksni Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	100 kg
Statički Nosivost	200 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Sveukupna visina	108 mm
Ukupna širina	85 mm
Ukupna težina	0,494 kg

## TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Cvrsta guma crna
Nošenje	klizni lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Grafitna crna (RAL9011)
štيتnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	80 mm
Širina omotac	35 mm
Širina tela	35 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	90 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)	39 Šor D

## KUCISTE

Materijal	Čelični list, težak
oblik viljuska	siroko
Boja	plavo cinkovano

## PRILAGODAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	103 mm
Širina ploče	85 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	77 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	60 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	77 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Prečnik otvora ploče	9 mm

# ALPHA

3478UVH080P62

EAN 4031582307122  
Broj porudžbine 00001273



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

