

DURATECH PLUS

MMP050x26-Ø15

EAN 4031582399370



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ●
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ● ●
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Duratech plus
Typ	Koło
Standardowy	EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Nośność przy 4 km/h	240 kg
Nośność przy 6 km/h	200 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	480 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-40 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid, bardzo ciężki
Materiał bieżni	Podwójne kołnierze z Pierścienie
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Ośłony gwintu	Bez ośłony gwintu
Średnica	50 mm
Szerokość Bieżnia	26 mm
Średnica otworu Oś	15 mm
Długość piasty	32 mm
Twardość Bieżnia (D)	75 Shore D

DURATECH PLUS

MMP050x26-Ø15

EAN 4031582399370

Numer zamówienia 00860912
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

