

NOVATECH

ETY 080X20-Ø20 EL14

EAN 4031582318524
Bestelnummer 00830219



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Wielkern materiaal	Staal, ijzer
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lager	Precisie kogellagers (RS/2RS)
Kleur Wiel	Honinggeel (RAL1005)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	80 mm
Breedte Loopvlak	20 mm
Asgatdiameter	20 mm
Naaflengte	14 mm
Breedte wielkern	20 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)	42 Shore D

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	140 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	110 kg
Statisch Draagvermogen	280 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,3 kg

NOVATECH

ETY 080X20-Ø20 EL14

EAN 4031582318524
Bestelnummer 00830219



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

