

NOVATECH

FTF230X82-Ø45-5XØ14

EAN 4031582331974



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ○ ○

Шум от движение ● ● ● ○ ○

Привличане ● ● ● ● ○

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта Novatech

Тип корпус Колело

Температурен диапазон (минимален) -20 °C

Температурен диапазон (максимален) 60 °C

Общо тегло 5,846 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Отливане
Материал на реазбата	Полиуретан, Пресовано
Лагер	Колело с фланец
Диаметър	230 mm
Ширина на Резба	82 mm
Диаметър на отворите Ос	45 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A
Диаметър Кръгов отвор	70 mm
Диаметър на отворите за монтиране	14 mm
Подходящ за	jungheinrich_mic

ПРИЛЯГАНЕ

Количество отвори за монтаж на Болт 5

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

