INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

ELASTECH HEAT

IDG 100x35 yellow HL45,5 asm.

EAN 4031582347203




Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●●○
Bruit de mouvement	●●●●○
Usure	●●○○○
Résistance à la corrosion	●●●●●

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Elastech heat
Type	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	80 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Oui
Capacité de charge statique	160 kg
Plage de température (minimale)	-30 °C
Plage de température (maximale)	250 °C
Poids	0,54 kg

ROUE

Tread hardness	souple
Corps de roue	Aluminium
Bandage	Amortissement, résistance à la température
Roulement	Bague de roulement sèche
Couleur de la roue	Métallique
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	35 mm
Diamètre de l'alésage	8 mm
Longueur de moyeu	45,5 mm
Largeur du corps de roue	35 mm
Dureté du bandage (A)	75 Shore A


ELASTECH HEAT

IDG 100x35 yellow HL45,5 asm.

EAN 4031582347203

Numéro de commande 00033962

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH