PRODUCTINFORMATIE

DURATECH SILENT

HUR 100x36-Ø12 HL44 tyre-black

EAN 4031582319637



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Materiaal wielkern	Dempend, hybride materiaal
Materiaal loopvlak	Polyamide
Lagering	Rollager
Wielkleur	Zilvergrijs (RAL7001)
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	36 mm
Diameter Asgat	12 mm
Naaflengte	44 mm
Breedte wielkern	36 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	75 Shore D

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●○○
Bewegingsgeluid	●●●●○
Slijtage	●●●●○
Corrosiebestendigheid	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech silent
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	160 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	320 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,4 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH SILENT

HUR 100x36-Ø12 HL44 tyre-black

EAN 4031582319637

Bestelnummer 00033610

Producttekeningen



© Copyright 2026 TENTE International GmbH