

## ALPHA STAINLESS

8477UOO160P63

EAN 4031582313123

Numer zamówienia 00035544



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ● ● ● ○ ○

Hałas ruchowy ● ● ● ○ ○

Odejście ● ● ● ● ○

Odporność na korozję ● ● ● ● ●

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Alpha stainless                |
| Typ obudowy                    | Kółko obrotowe z Blokada pełna |
| Standardowy                    | EN12532 — Sprzęt transportowy  |
| Nośność przy 4 km/h            | 500 kg                         |
| Nośność statyczne              | 1000 kg                        |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -40 °C                         |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C                          |
| Wysokość całkowita             | 200 mm                         |
| Szerokość całkowita            | 96 mm                          |
| Waga całkowita                 | 2,135 kg                       |

## KOŁO

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Materiał ciała       | Poliamid                       |
| Materiał bieżni      | Identyczny z korpusem Koło     |
| Łożysko              | Łożysko ślizgowe               |
| Oś                   | Przykręcane za pomocą nakrętki |
| Kolor Koło           | Naturalna biel                 |
| Ośłony gwintu        | Bez osłony gwintu              |
| Średnica             | 160 mm                         |
| Szerokość Bieżnia    | 40 mm                          |
| Szerokość korpusu    | 40 mm                          |
| Twardość Bieżnia (D) | 75 Shore D                     |

## OBUDOWA

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Materiał               | Nierdzewne, ciężka  |
| Kształt Widelec        | Poszerzane          |
| Łożysko obrotowe       | Dwa wyściگی kulkowe |
| Kolor                  | Stal Nierdzewne     |
| Wysięg                 | 60 mm               |
| Promień działania koła | 167 mm              |
| Zasięg działania koła  | 334 mm              |
| Średnica kopuły        | 96 mm               |
| Nierdzewne             | ✓                   |

## MOCOWANIE

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Typ mocowania                          | Płytką prostokątną |
| Długość płytki                         | 137 mm             |
| Szerokość płytki                       | 105 mm             |
| Długość otworu płytki (minimalna)      | 75 mm              |
| Długość otworu w płytce (maksymalna)   | 80 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (minimalna)  | 75 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 105 mm             |
| Średnica otworu płytki                 | 11 mm              |

# ALPHA STAINLESS

8477UOO160P63

EAN 4031582313123

Numer zamówienia 00035544



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

