

DURATECH

MOP 150X80-Ø35 HL90

EAN 4031582320039

Numer zamówienia 00830848



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid, bardzo ciężki
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło	Naturalna biel
Ośłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	150 mm
Szerokość Bieżnia	80 mm
Średnica otworu Oś	35 mm
Długość piasty	90 mm
Szerokość korpusu	80 mm
Twardość Bieżnia (D)	75 Shore D
Typ łożyska	6207

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ●
Hałas ruchowy	● ● ○ ○ ○
Odejście	● ● ● ● ●
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Duratech
Standardowy	EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Nośność przy 4 km/h	3600 kg
Nośność przy 6 km/h	3000 kg
Nośność statyczne	6000 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-40 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Waga całkowita	2,025 kg

DURATECH

MOP 150X80-Ø35 HL90

EAN 4031582320039

Numer zamówienia 00830848



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

